


700 Series

Charge Only Multidock Instructions Anleitung für Ladegerät-Multidock

AD17

The multidock holds and charges four 700 series mobile computers, and is compatible with all 700 series mobile computers. The multidock is normally mounted on a countertop or wall. Refer to the Multidock Mounting Bracket Instructions (P/N 931-035-002) for installation instructions.

Observe the charging status of your mobile computers by the charging LED on your computers.



Cabling Considerations

- The multidock requires the universal power supply and appropriate power cord (sold separately).
- The multidock must be located within 1.8 m (6.0 ft) of an outlet.
- The outlet must be grounded (three-prong).
- The outlet must have sufficient capacity to carry the load for the four docks and other electrical devices per circuit breaker or fuse.

Shelving Considerations

While building your shelving, keep in mind the dimensions of the multidock. Shelving needs to include room above the dock to insert the mobile computers, and behind the dock to connect the cables.


Multidock

- Weight: 1.36 kg (3.65 lb)
- Side-to-side dimension: 53.3 cm (20.9 in)
- Minimum vertical spacing between shelves: 28 cm (11 in)

Anleitung für Ladegerät-Multidock

Das multidock nimmt vier mobilcomputer der 700 Series auf und ladet diese und ist mit allen 700 series mobilcomputern kompatibel. Das Multidock wird gewöhnlich auf einem Tisch oder an einer Wand montiert. Einbauanweisungen sind dem Multidock-Halterungssatz Stützbalken Anleitung (Bestell-Nr. 931-035-002) zu entnehmen.

Beachten Sie den Ladestatus des mobilcomputers anhand der Lade-LED auf dem computer.



Überlegungen Verkabelung

- Das multidock benötigt einen Universal-Netzteil und ein geeignetes Netzkabel (separat verkauft).

- Das multidock muss innerhalb einer 1.8 m von einer Steckdose angebracht werden.
- Die Steckdosen müssen Schuko-Steckdosen sein und ausreichende Stromstärke führen, um die Last aller Andockstationen und anderer elektrischer Geräte auf diesem Kreis versorgen zu können.

Überlegungen zum Einbau in einem Regal

Beim Einbau in einem Regal müssen die Abmessungen der Andockstation berücksichtigt werden. Regale müssen ausreichend Freiraum über dem multidock vorsehen, damit der mobilcomputer eingesetzt werden kann. Hinter dem multidock muss ausreichend Platz zum Anschließen der Kabel sein.

Multidock

- Gewicht: 1.36 kg
- Seite zu Seite Abmessungen: 53.3 cm
- Minimaler vertikaler Abstand zwischen Regalen: 28 cm



Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2010 Intermec Technologies
Corporation. All rights reserved.



700 Series Charge Only Multidock Instructions



P/N 943-293-001